

**LOCTITE.****Opvulmiddel, 50 ml, Producent-ID: 660**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	083341 660
GTIN	3255460146868
Artikelklasse	04L

## Omschrijving

### Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

### Toepassing:

Quick Metal – groot spleetvullend vermogen, zeer geschikt voor het repareren van uitgesleten constructiedelen. Voor de voorbehandeling activator nr. 083393 gebruiken.

### Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

## Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Fabrikantnummer	LOCTITE 660
Handvastheid na	15 min
geschikt voor materiaal	Staal

maximale spleetmaat	0,5 mm
geschikt voor toepassingsgebied	Reparatie
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Vorm	pasteus
Inhoud	50 ml
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Dynamische viscositeit	150000 - 350000 mPas
Eigenschap	thixotroop
Chemische basis	Urethaan-methacrylaat
Kleur	zilver
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Vlampunt	93 °C
Volledig uitgehard na	1 h
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Dichtheid	1,098 g/cm <sup>3</sup>
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

## Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt voor flacongrootte 50 ml

083344 50