

HOLEX®**VCMT 160404 Set van 10 stuks, Soort: HBX020****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261475 HBX020
GTIN	4045197672049
Artikelklasse	22D

Omschrijving

VCMT 160404 Set van 10 stuks HBX020 Soort: HBX020

Spaanbreker: PM

Snijdiepte a_p : 0,1 - 2,75 mmVoeding f : 0,1 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 300 m/min**Technische beschrijving**

Voeding f	0,1 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 2,75 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Hoekradius	0,4 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P

Soort	HBX020
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	eco-klemdraaihouder
Serie	Klemdraaihouder
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Wisselplaatindeling	neutraal