

Garant**ER-Mini-spantanghouder cilindrisch, voor ER-spantang-maat: 16****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300685 16
GTIN	4045197291813
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilindrische houders met Weldonschacht inclusief ER-moer.
Doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Toepassing:

voor de spanhouderverlenging in Weldon- of spantanghouders.

Accessoires:

Spansleutel = nr. 309680 – 309740.

ER-spantangen nr. 308878 – 309434, reserve-ER-moer nr. 309580 – 309650.

Opmerking:

Niet geschikt voor krimprocedures.

Technische beschrijving

Schactlengte L ₁	140 mm
L ₂	23 mm
Spanbereik	0,5 - 10 mm
Voor ER-spantangen	16 mm
Schacht-Ø d	20 mm
Buiten-Ø D	22 mm
Inwendige koeling	ja
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm

Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308920 9
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spantangenset HPmet afdichting (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 469 E	309397
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308920 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308920 8
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	308922 10
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308906 6
ER-Minispansmoer Voor ER 16	309650 16
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	308922 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309370 6
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	308922 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308901 6
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309403 7
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting	309164
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309012
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308920 1

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308906 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309370 7
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 20 mm	309381 20
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309402 6
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309381 12
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308906 5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308921 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308901 3
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	308920 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spantangenset HP(4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20 mm) 470 E	309396
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308920 10
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	308922 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	308921 9
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm	309160
ER-spantang Nominale span-Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	308921 6
	309445 4,5

ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4,5 mm

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	308906 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	308901 10
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308920 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308920 7
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308921 8
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3 mm	308922 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308920 2
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309403 6
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309403 8
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	308906 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3,5 mm	309445 3,5
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308921 7
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 5 mm	309445 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309370 9
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 4 mm	309445 4
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309404 8
ER-spantangenset HPmet afdichting (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391

ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309402 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 1 mm	308901 1
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	308901 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	308901 9
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 25 mm	309381 25
ER-spantangenset 6-delig, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm met afdichting	309014
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ER-spantang met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	308922 8
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309371 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309404 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	308920 3
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309370 8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 6 mm	309445 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309371 3
ER-spantangenset HPmet afdichting (4; 6; 8; 10; 12; 14; 16 mm) 429 E	309394
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309402 4
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER-spantang met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308921 3

ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308921 4
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 2 mm	309445 2
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ET-spantang met radiale compensatie voor het tappen en ruimen Nominale span-Ø d 3 mm	309445 3
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	308906 3
ER-spantang Nominale span-Ø d 2 mm	308901 2
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	308906 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309402 7
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309403 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309370 1
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	308906 4
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 5 mm	308922 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309403 4
ER-spantangenset HP(3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 426 E	309390
ER-spantangmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	308922 9
ER-spantangmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	308921 5
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	308901 4
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	308901 5
ER-spantang voor tapmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309402 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	308901 7
ER-spantangenset 10-delig 1–10 mm met afdichting en spuitnippels	309165

ER-spantang voor tapmet afdichting en spuitnippels
Nominale span-Ø d 6 mm

309404 6