


Garant**Volprofielplaat 55° binnen rechts, HB7125, Aantal gangen / inch: 19****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270827 19
GTIN	4045197463173
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	19
Snijmateriaal	HM
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Inzetsoort	rechts
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7125
Draadsoort	BSW
Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	BSP
Draadsoort	G
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSP-LH

Flankhoek	55 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		