


**Garant****Semiprofielplaat 30° buiten links, HB7010, Oplopend met: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270858 4
GTIN	4045197368263
Artikelklasse	21J

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	4 mm
Inzetsoort	links
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Wisselplaatprofiel	Semiprofiel
Soort	HB7010
Tolerantieklasse	DIN 103 7e
Draadsoort	TR
Draadsoort	TR-LH
Flankhoek	30 graden
Dikte	4,76 mm
Plaatafmeting L	22 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		