



Oogbout, Schroefdraad-Ø: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M12
GTIN	2050001741769
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Gewicht	0,27 kg
Binnen-Ø ring A	35 mm
Buiten-Ø ring B	63 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	35 mm
Schroefdraad-Ø	M12
Totale hoogte F	62 mm
Draadlengte moer E	14 mm

Gegevensblad

Draadlengte	21 mm
Maat D	14 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	1,6 t
Producttype	Ringschroef