

Garant**Deelprofielplaat voor DIN 471 buiten rechts, HB7010, Breedte groef m (H13): 0,9mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	271005 0,9
GTIN	4045197410320
Artikelklasse	21J

Omschrijving

T.b.v.:

GARANT snijplaathouders (binnen/buiten) nr. 271997 – 272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.

Technische beschrijving

Snijkantbreedte w	0,99 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte	0,8 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	0,9 mm
t_{\max}	1,3 mm
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatindeling	rechts
Soort	HB7010
Groeven volgens norm	DIN 471

Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Onderlegplaat	Nr. 272604 gr. S
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek S graden

272604 S