

Haakse schroefadapter, Type: OSD2



Bestelgegevens

Bestelnummer	073920 OSD2
GTIN	4002395369799
Artikelklasse	07A

Omschrijving

Uitvoering:

Past op alle in de handel verkrijgbare schroef- en boormachines. Tandwieloverbrenging van hoogwaardig staal. Hoekmaat 30 mm. De lagerschaal met vasthoudflens voor ondersteuning van het draaimoment is 360° traploos draaibaar. Magnetische opname, komt overeen met 1/4 inch bit-zeskant. Hoekschroef-/boorhulpstuk is de ideale oplossing voor alle schroefwerkzaamheden op krappe en moeilijk toegankelijke plaatsen.

1/4 inch magnetische Hex-opname geschikt voor alle standaardbits 25 mm (C 6,3) en kogelopname (E 6,3), met bitvergrendeling.

Technische beschrijving

maximaal draaimoment	40 Nm
Type	OSD2
Producttype	Schroefvoorzetstuk