

Garant**Semiprofielplaat 30° buiten rechts, HB7010, Oplopend met: 2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270850 2
GTIN	4045197368218
Artikelklasse	21J

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Maximale snijkantstabiliteit, dankzij sterke en negatieve wisselplaat.**
- **Breed toepassingsgebied door geoptimaliseerde, universele spaanbrekergeometrie.**
- **Maximale herhaalnauwkeurigheid dankzij precisesintering en precisieslijping.**

Semiprofiel – snijdt het complete profiel en braamt de draadflankpunten af. Buiten- en binnen- \varnothing worden **niet** meegesneden.

- **Compatibel met de volgende plaatafmetingen van andere producenten:**

Maat 16 (L), 3 snijkanten: 3/8 inch (IC).

Semiprofielplaat voor buitendraad volgens DIN 103 tolerantieclassen: **7e**.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	2 mm
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Wisselplaatprofiel	Semiprofiel

Soort	HB7010
Tolerantieklasse	DIN 103 7e
Draadsoort	TR
Draadsoort	TR-LH
Flankhoek	30 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

