


Deelprofielplaat 55° buiten links, HB7010, Aantal gangen / inch: 14-8**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270815 14-8
GTIN	4045197368140
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	14-8
Snijmateriaal	HM
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Inzetsoort	links
Wisselplaatprofiel	Deelprofiel
Soort	HB7010
Draadsoort	BSW
Draadsoort	BSW-LH
Draadsoort	BSP-LH
Draadsoort	G
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSP
Flankhoek	55 graden

Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		