



CENTRO P ER-spantanghouder cilindrisch, voor ER-spantang-maat: 8



Bestelgegevens

Bestelnummer	300682 8
GTIN	2050001705679
Artikelklasse	33F

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houders Fahrion CENTRO P **zonder spanmoeren**.

Doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Toepassing:

Voor de spanhouderverlenging in Weldon- of spantanghouders.

Accessoires:

Spansleutel = nr. 309754; 309756.

ER-spantangen nr. 309365 – 309372, ER-mini-CP-moer nr. 309655; 309665.

Opmerking:

Niet geschikt voor krimprocedures. Geen lengte-instelling mogelijk.

Technische beschrijving

Spanbereik	1 - 5 mm
Schacht-Ø d	10 mm
Schachtlengte L ₁	138 mm
Voor ER-spantangen	8
L ₂	10 mm
Buiten-Ø D	10 mm
Serie	Centro P
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm

Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 4 mm	309372 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309365 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm	309370 8
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309369 3
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309368 3
Er-spanmoer CENTRO Pvoor afdichtringen HP Type CP voor ER 16DI	309665 16DI
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309368 2
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309371 5
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309371 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309370 10
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309368 1
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309371 6
ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309372 6
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309371 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309365 4
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309369 4
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 16	309655 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309365 1
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309371 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 1 mm	309370 1
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 32	309655 32
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 8M	309655 8M

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309370 5
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309369 6
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309370 3
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 4 mm	309371 4
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309365 2
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309371 3
Er-spanmoer CENTRO Pvoor afdichtringen HP Type CP voor ER 32DI	309665 32DI
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309368 7
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 25	309655 25
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309368 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309365 5
Er-spanmoer CENTRO Pvoor afdichtringen HP Type CP voor ER 25DI	309665 25DI
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 16C	309655 16C
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309369 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309370 4
ER-spantang HPmet afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309371 10
Er-spanmoer CENTRO Pvoor afdichtringen HP Type CP voor ER 16CDI	309665 16CDI
Er-spanmoer CENTRO Pvoor afdichtringen HP Type CP voor ER 16MSDI	309665 16MSDI
Er-spanmoer CENTRO Pvoor afdichtringen HP Type CP voor ER 40DI	309665 40DI
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 11M	309655 11M
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309368 6
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309370 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309370 6
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 40	309655 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309370 2
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309370 7

ER-spantang HPmet afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309372 8
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm	309368 4
Er-spanmoer CENTRO PStandaard Type CP voor ER 16MS	309655 16MS