

Garant**Deelprofielplaat voor DIN 472 binnen rechts, HB7010, Breedte groef m (H13): 1,6mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 271015 1,6 |
| GTIN | 4045197142511 |
| Artikelklasse | 21J |

Omschrijving**T.b.v.:**

GARANT snijplaathouders (binnen/buiten) nr. 271997 – 272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------------|---------|
| t_{\max} | 1,8 mm |
| Snijkantbreedte w | 1,69 mm |
| Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte | 1,5 mm |
| Spiebaanbreedte m (H13) | 1,6 mm |
| Snijmateriaal | HM |
| Wisselplaatindeling | rechts |
| Soort | HB7010 |
| Groeven volgens norm | DIN 472 |

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Dikte | 3,6 mm |
| Plaatafmeting L | 16 mm |
| Onderlegplaat | Nr. 272624 gr. S |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 250 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 180 m/min | N |
| Staal < 500 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 750 N/mm ² | geschikt | 150 m/min | P |
| Staal < 900 N/mm ² | geschikt | 130 m/min | P |
| Staal < 1100 N/mm ² | geschikt | 100 m/min | P |
| Staal < 1400 N/mm ² | geschikt | 90 m/min | P |
| Staal < 55 HRC | beperkt geschikt | 40 m/min | H |
| RVS < 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 100 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | beperkt geschikt | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | beperkt geschikt | 50 m/min | S |
| GG(G) | geschikt | 130 m/min | K |
| CuZn | beperkt geschikt | 150 m/min | N |
| Continu | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |

Accessoires

| | |
|--|----------|
| Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek S graden | 272624 S |
|--|----------|