

**Garant****Deelprofielplaat voor DIN 471 buiten rechts, HB7010, Breedte groef m (H13): 1,85mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271005 1,85
GTIN	4045197142450
Artikelklasse	21J

**Omschrijving****T.b.v.:**

GARANT snijplaathouders (binnen/buiten) nr. 271997 – 272172, telkens voor plaatafmeting 16 of 9,3.

**Technische beschrijving**

Snijkantbreedte w	1,94 mm
Spiebaanbreedte m (H13)	1,85 mm
$t_{\max}$	2 mm
Voor borgring DIN 471 / 472 ringdikte	1,75 mm
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatindeling	rechts
Soort	HB7010
Groeven volgens norm	DIN 471

Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Onderlegplaat	Nr. 272604 gr. S
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

## Accessoires

Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek S graden

272604 S