


Garant

Semiprofielplaat 30° binnen links, HB7010, Oplopend met: 2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270884 2
GTIN	4045197368294
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	2 mm
Inzetsoort	links
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Wisselplaatprofiel	Semiprofiel
Soort	HB7010
Tolerantieklasse	DIN 103 7H
Draadsoort	TR
Draadsoort	TR-LH
Flankhoek	30 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		