

ER-spantanghouderset, SK 40, voor ER-spantang-maat: 32



Bestelgegevens

Bestelnummer	300630 32
GTIN	4045197307927
Artikelklasse	37D

Omschrijving

Uitvoering:

- Buiten- en binnenconus geslepen.
- Hoge systeemrondloopnauwkeurigheid $\leq 10 \mu\text{m}$.
- Tot 40% hogere spankracht, bij nominale \emptyset .

Voordeel:

- Langere standtijd, optimale proceszekerheid.
- Betere kwaliteit (oppervlaktekwaliteit, nauwere productietoleranties).
- Lagere productiekosten.

Levering:

ER-houder met moer (nr. 300470 gr. 16, 25 of 32), ER-spansleutel (nr. 613300 gr. 25 of 309680 gr. 32) en ER-spantangen (nr. 308901, 308941 of 308981):

ER 16 (426 E): D = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 mm.

ER 25 (428 E): D = 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 mm.

ER 32 (470 E): D = 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 mm.

Inclusief kunststof koffer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr.308820; 308830, ER-spansleutels nr. 309680 resp. 613300, ER-spantangen nr. 308901 – 309434, ER-spanmoer nr. 309615 (voor afdichtringen), afdichtringen nr. 309625 – 309645 (voor nr. 309615).

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	32
Opname	SK 40
Opnamenorm	ISO 7388-1
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

ER-spantang Nominale span-Ø d 14 mm	309000 14
ER-spantang Nominale span-Ø d 9 mm	309000 9
ER-spantang Nominale span-Ø d 12 mm	309000 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 17 mm	309000 17
ER-spantang Nominale span-Ø d 10 mm	309000 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 7 mm	309000 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 8 mm	309000 8
ER-spantang Nominale span-Ø d 4 mm	309000 4
ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 32	309680 32
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 9 mm	309432 9
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 6 mm	309432 6
ER-spantang Nominale span-Ø d 6 mm	309000 6
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 8 mm	309432 8
ER-spantangenset 18-delig 3–20 mm	309280

ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 10 mm	309432 10
ER-spantang Nominale span-Ø d 16 mm	309000 16
ER-spantang Nominale span-Ø d 19 mm	309000 19
ER-spantang Nominale span-Ø d 11 mm	309000 11
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 7 mm	309432 7
ER-spantang Nominale span-Ø d 20 mm	309000 20
ER-spantang Nominale span-Ø d 15 mm	309000 15
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 11 mm	309432 11
ER-spantang Nominale span-Ø d 3 mm	309000 3
ET-spantang voor het tappen, met axiale compensatie Nominale span-Ø d 12 mm	309432 12
ER-spantang Nominale span-Ø d 18 mm	309000 18
ER-spantang Nominale span-Ø d 13 mm	309000 13
ER-spantang Nominale span-Ø d 5 mm	309000 5
ER-spantanghouderVorm ADB voor ER-spantang-maat 32	300470 32