



## Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P, SK 40 A = 70, Type CP voor ER: 25AD



### Bestelgegevens

Bestelnummer	300687 25AD
GTIN	2050001734365
Artikelklasse	33F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- **Buiten- en binnenconus geslepen met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Rondloop- en herhalingsnauwkeurigheid 3 µm bij 3xD, maximaal 50 mm bij gebruik van een precisie-spantang HP.**
- **HDC = Heavy Duty Chuck, een speciaal voor zware verspaning geconstrueerde opname. Een versterkte basisopname zorgt voor een betere stabiliteit en ruim voldoende radiale stijfheid. Buiten- en binnenconus geslepen. Kogelgelagerde spanmoer met trapeziumvormige fijne schroefdraad voor optimale aanhaalmomenten en spankrachten, vermindert optredende trillingen.**
- **Zeer hoge houdkrachten dankzij complete zitting van de spantang in de houder en gecoate spanmoer.**
- **Trillingsdemping door het element spantang en massa van de houder.**
- **Als alternatief bij CENTRO P -> zonder afdichting, met ER-spanmoer CP nr. 309655 of afdicht systeem met ER-spanmoer CP voor afdichtringen HP nr. 309665 in combinatie met afdichtringen HP nr. 309666 – 309668 (voor inwendige koelvloeistoefvoer of als vuilopvanger!).**

#### Voordeel:

Gepatenteerde optimale zitting van de spantang, dubbele geleidingen, trapeziumschroefdraad en spanmoer met glijcoating vormen bij het spannen een stabiele eenheid en zorgen zo voor een zeer hoge stijfheid en nauwkeurigheid.

#### Toepassing:

voor het uiterst nauwkeurig opspannen van gereedschap met cilinderschacht. HDC bijzonder geschikt bij voorfrezen (o.a. TPC-frezen) en nabewerken resp. bewerking van hoogvaste of taai materialen.

#### Levering:

**Zonder spanmoer.**

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, precisie-ER spantangen voor HP nr. 309368 – 309381 en voor tappen nr. 309402 – 309419 (niet Horex). ER-spanmoeren CP nr. 309655; 309665, ER-spanmoer HDC nr. 309657, afdichtplaten HP nr. 309666 – 309668, rolsleutel CP nr. 309754; 309756, rolsleutel HDC nr. 309745; 309756.

**Opmerking:**

- **Spant alleen nominale Ø tot schacht-Ø tolerantie h10.**
- **Gebruiken in combinatie met Fahrion-spanantangen.**

Verspaningsstrategie: HSC

Vorm: AD

Spanbereik: 2 - 16 mm

Afkoppellengte A-maat: 70 mm

Buiten-Ø D: 40 mm

## Technische beschrijving

Spanbereik	2 - 16 mm
Type CP voor ER	25AD
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	40 mm
Vorm	AD
Serie	Centro P
Span-Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondlooptrouwkeurigheid ER-spantang met CP-spantanghouder	≤ 6 µm
Rondlooptrouwkeurigheid HP-spantang met CP-spantanghouder	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder

## Accessoires

Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 5 mm	309373 5
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 12 mm	309373 12
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 9 mm	309413 9
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 11 mm	309373 11
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 11 mm	309413 11
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309409 9
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 3 mm	309373 3
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309409 14
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 2 mm	309373 2
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309413 6
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 8 mm	309375 8
Aantrekbout Mazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309374 10
	309413 4,5

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels  
Nominale span-Ø d 4,5 mm

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 15 mm 309374 15

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm 309374 6

Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt  
voor conus 40 308806 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht  
Geschikt voor conus 40 308700 40

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d  
4,5 mm 309409 4,5

CP-rolsleutel voor momentsleutel Type 25 309756 25

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872  
geschikt voor conusmaat 40 308810 40

ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 8  
mm 309409 8

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels  
Nominale span-Ø d 8 mm 309413 8

Aantrekbout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt  
voor conus 40 308802 40

ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale  
span-Ø d 4 mm 309375 4

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 13 mm 309373 13

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen  
DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 308820 40

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 8 mm 309373 8

Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 308610 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40 308790 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40 308600 40

ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels  
Nominale span-Ø d 12 mm 309413 12

Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40 308660 40

ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 4 mm 309374 4

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 4 mm 309373 4

ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309375 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 10 mm	309409 10
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 6 mm	309375 6
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309413 10
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 9 mm	309373 9
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 6 mm	309373 6
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 3 mm	309374 3
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 12 mm	309375 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 6 mm	309409 6
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 13 mm	309374 13
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 14 mm	309373 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309409 16
Er-spanmoer CENTRO P Standaard Type CP voor ER 40	309655 40
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309374 11
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 8 mm	309374 8
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 14 mm	309374 14
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 11 mm	309409 11
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
CP-rolsleutel Type 25	309754 25
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309374 7
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 10 mm	309373 10
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 16 mm	309374 16
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

ER-spantang HP Nominale span-Ø d 15 mm	309373 15
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 7 mm	309409 7
ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 10 mm	309375 10
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 14 mm	309413 14
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 9 mm	309374 9
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309374 12
ER-spantang voor tap met afdichting Nominale span-Ø d 12 mm	309409 12
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308812 40
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 16 mm	309373 16
ER-spantang HP Nominale span-Ø d 7 mm	309373 7
ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels Nominale span-Ø d 7 mm	309413 7
ER-spantang HP met afdichting Nominale span-Ø d 5 mm	309374 5
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40