

LOCTITE.**Opvulmiddel, 250 ml, Producent-ID: 648**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083343 648
GTIN	4058093009161
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Universeel opvulmiddel, hoge temperatuurbestendigheid. Aangeraden voor lagers, assen enz.

Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Fabrikantnummer	LOCTITE 648
Handvastheid na	10 min
Kleur	groen

Minimaal losbreekmoment	29 Nm
Inhoud	250 ml
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Chemische basis	Urethaan-methacrylaat
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
geschikt voor toepassingsgebied	Spelings- of perszittingsverbinding
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Dynamische viscositeit	450 - 550 mPas
Vorm	vloeibaar
maximale spleetmaat	0,15 mm
geschikt voor materiaal	Staal
Temperatuur toepassingsgebied	-75 - 180 °C
Vlampunt	93,3 °C
Volledig uitgehard na	3 h
Demontage	alleen door verwarmen
Sterkteklasse	Zeer sterk
Productnaamattribuut	250 ml
Producttype	Opvulmiddel