

Garant**OZ-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 70, Spanbereik: 2-16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300695 2-16
GTIN	4045197285010
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

Kogelgelagerde dopmoer. Voor een hogere houdkracht en betere rondloop.

GARANT –

Met RFID/Balluff-chip-boring. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Spanmoer gebalanceerd ($G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6388 vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, OZ-spantangen nr. 309540 – 309565, haaksleutel nr. 628400.

Technische beschrijving

Reserve-spanmoer nr. 309670	2 - 16
Geschikte haaksleutel nr. 628400	40 / 42
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Spanbereik	2 - 16 mm
Buiten-Ø D	43 mm

Span-Ø D ₁	2-16 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 4 mm	309540 4
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 15 mm	309540 15
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 16 mm	309540 16
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 10 mm	309540 10
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 8 mm	309540 8
Haaksleutel met haak Voor moer buiten-Ø 40/42 mm	628400 40/42
	308615 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 7 mm	309540 7
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 6 mm	309540 6
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 5 mm	309540 5
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 12 mm	309540 12
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 13 mm	309540 13
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 11 mm	309540 11
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 9 mm	309540 9
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 14 mm	309540 14
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40