



Oogbout, Schroefdraad-Ø: M16



Bestelgegevens

Bestelnummer	086472 M16
GTIN	2050001741776
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Buiten-Ø ring B	63 mm
Draadlengte moer E	14 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	35 mm
Binnen-Ø ring A	35 mm
Gewicht	0,31 kg
Totale hoogte F	62 mm
Schroefdraad-Ø	M16

Gegevensblad

Draadlengte	27 mm
Maat D	14 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	4 t
Producttype	Ringschroef