

Garant**OZ-spantanghouder Vorm ADB, SK 40 A = 70, Spanbereik: 2-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300695 2-25
GTIN	4045197285027
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

Kogelgelagerde dopmoer. Voor een hogere houdkracht en betere rondloop.

GARANT –

Met RFID/Balluff-chip-boring. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Spanmoer gebalanceerd ($G2,5 / 25000 \text{ min}^{-1}$).

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens DIN 6388 vorm A en B.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, OZ-spantangen nr. 309540 – 309565, haaksleutel nr. 628400.

Technische beschrijving

Geschikte haaksleutel nr. 628400	58 / 62
Spanbereik	2 - 25 mm
Reserve-spanmoer nr. 309670	2 - 25
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Buiten-Ø D	60 mm

Span-Ø D ₁	2-25 mm
Opname	SK 40 A = 70
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Producttype	Spantanghouder

Accessoires

Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 58/62 mm	628400 58/62
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 6 mm	309550 6
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 18 mm	309550 18
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 12 mm	309550 12
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 10 mm	309550 10
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 25 mm	309550 25
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 24 mm	309550 24
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 23 mm	309550 23
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40

OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 4 mm	309550 4
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 5 mm	309550 5
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 13 mm	309550 13
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 19 mm	309550 19
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 7 mm	309550 7
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 15 mm	309550 15
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 17 mm	309550 17
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 11 mm	309550 11
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 16 mm	309550 16
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 14 mm	309550 14
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 8 mm	309550 8
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 21 mm	309550 21
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 9 mm	309550 9

Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 22 mm	309550 22
OZ-spantang voor houders Nominale span-Ø d 20 mm	309550 20
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40