

**Garant****Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300835 32
GTIN	4045197285126
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

**GARANT** – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

**Toepassing:**

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	38 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32

Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	24 mm
Buiten-Ø D	58 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm	309870 32
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40