

HOLEX®
Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300840 16
GTIN	4045197145369
Artikelklasse	32A

Omschrijving
Uitvoering:

Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met Balluff-chipboring.

Toepassing:

- Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
- Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600; 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Afkoppellengte A-maat: 55 mm

Buiten-Ø D: 32 mm

Freesdoornlengte L₃ met meeneemring: 17 mm

Freesdoornlengte L₄: 27 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 16

Reserve-meeneemring 309870: 16

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	55 mm
Geschikte speciale sleutel 309840	16
Reserve-freesaantreibout 309860	16
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	17 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Reserve-meeneemring 309870	16
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantreibout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Spansleutel voor aantreibouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308820 40
Aantreibout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantreibout Hurco 45° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Freesaantreibout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Speciale aantreibout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 40 SK	308810 40
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 40 SK	308830 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout Mazak, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 90° met passing afgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308720 40
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met boring en passing afgedicht
Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 40

308790 40

Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388
Geschikt voor conus 40 SK

308812 40