

**Krachtspanklem, SK 40, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300775 20
GTIN	4045197550866
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**

**Toepassing:**

voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Spantangen nr. 309566 – 309570.

**Technische beschrijving**

Geschikte haaksleutel nr. 628400	52 / 55
Spantangbuiten-Ø D	52 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Spankracht tot	500 Nm
Opname	SK 40

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309570 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 18 mm	309570 18
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309566 10
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309566 16
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40

AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309566 6
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309570 12
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309570 6
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309570 10
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309566 12
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309570 20
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309570 25
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309566 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309570 8
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40

