



Ringmoer, Schroefdraad-Ø: M12



Bestelgegevens

Bestelnummer	086477 M12
GTIN	2050001741813
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogvaste oogbouten/ringmoeren, rood gelakt.

Opmerking:

Oogbouten en ringmoeren niet in 90°-hoek ten opzichte van inschroefas belasten!

SF 4:1 = veiligheidsfactor 4.

Technische beschrijving

Totale hoogte F	62 mm
Binnen-Ø ring A	35 mm
Kraag-Ø oplegvlak C	35 mm
Buiten-Ø ring B	63 mm
Gewicht	0,27 kg
Schroefdraad-Ø	M12
Draadlengte moer E	14 mm

Gegevensblad

Maat D	14 mm
Draagvermogen WLL SF 4:1	1,6 t
Producttype	Ringschroef