

**Krachtspanklem, SK 50, Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300778 20
GTIN	4045197550873
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

Levering:

Inclusief spanmoer.

Accessoires:

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Spantangen nr. 309566 – 309570.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	90 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Spantangbuiten-Ø D	52 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	52 / 55
Spankracht tot	500 Nm
Opname	SK 50

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balancerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

Accessoires

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309566 12
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309570 20
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 18 mm	309570 18
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309566 16
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309570 16
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309570 10
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309566 6
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309566 10

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309570 8
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm	309566 8
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm	309570 25
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309570 6
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm	309570 12
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50