

**Krachtspanklem, SK 50, Ø D1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300778 32
GTIN	4045197546999
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Geringe wrijving door naaldlager.**
- **Beschermd met anticorrosiecoating.**
- **Stof- en waterdicht.**
- **Zeer hoge spankracht verhoogt de standtijd en verbetert het oppervlak.**
- **Flexibel spanbereik door middel van spantangen.**

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht.

**Levering:**

Inclusief spanmoer.

**Accessoires:**

Aantrekbouten nr. 308600 – 308806.

Spantangen nr. 309566 – 309570.

**Technische beschrijving**

Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Afkoppellengte A-maat	105 mm
Spantangbuiten-Ø D	66 mm
Geschikte haaksleutel nr. 628400	68 / 75
Spankracht tot	900 Nm
Opname	SK 50

Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krachtspanhouder

## Accessoires

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 20 mm	309570 20
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 10 mm	309570 10
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 16 mm	309570 16
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 18 mm	309570 18
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 6 mm	309570 6
	309570 8

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 8 mm

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50

308740 50

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50

308640 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

308615 50

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50

308610 50

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 12 mm

309570 12

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50

308660 50

Spantang voor krachtspanhouder Nominale span-Ø d 25 mm

309570 25