

Garant
Draadsnijplatenset, maat 16, HB7010, Type: IR

Bestelgegevens

Bestelnummer	271900 IR
GTIN	4045197370976
Artikelklasse	21J

Omschrijving
Inhoud:

Volprofiel, metrisch 60°: Nr. 270756 maat 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Deelprofiel, metrisch 60°: Nr. 270792 maat 0,5-1,5; 1,75-3

Volprofiel, BSW 55°: Nr. 270824 maat 14; 11

Draadsoort: M

Draadsoort: M-LH

Draadsoort: MF

Draadsoort: G

Draadsoort: BSW

Draadsoort: MF-LH

Bewerkingsrichting: rechts

Technische beschrijving

Bewerkingsrichting	rechts
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	M
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF
Draadsoort	G
Draadsoort	BSW

Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSW-LH
Soort	HB7010
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Accessoires

Volprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 1 mm	270756 1
Volprofielplaat 55° binnen rechts Aantal gangen / inch 14	270824 14
Volprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 1,5 mm	270756 1,5
Volprofielplaat 55° binnen rechts Aantal gangen / inch 11	270824 11
Deelprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 0,5-1,5 mm	270792 0,5-1,5
Volprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 2 mm	270756 2
Volprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 3 mm	270756 3
Volprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 1,75 mm	270756 1,75
Volprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 2,5 mm	270756 2,5
Deelprofielplaat 60° binnen rechts Oplopend met 1,75-3 mm	270792 1,75-3