

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 25/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272142 25/11
GTIN	4045197429599
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 4
Plaatafmeting	11 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Middenverplaatsing L_3	7,3 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 4	279810 4
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500