

Garant
eco-Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 25/22mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L₄: 25 mm

Koplengte L₁: 36 mm

Totale lengte L: 107,5 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 279810 3

Onderlegplaat 1,5°: 272606 1,5

Klemschroef voor onderlegplaat: 279824 2

Technische beschrijving

Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 3
geschikt voor plaatafmeting	22 mm
Onderlegplaat 1,5°	272606 1,5

Schachtgrootte	25 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Totale lengte L	107,5 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 3	279810 3
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 graden	272606 1,5
Schroef voor onderlegplaat Type 2	279824 2
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20