

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 2,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 44/9,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272101 44/9,3
GTIN	4045197430588
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:****Met vaste hellingshoek.****Opmerking:**

Afkoppellengte verstelbaar van 8 – 44 mm.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9,3 mm
Wisselplaatschroef	279810 7
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht- $\varnothing D_s$	16 mm
Hellingshoek	2,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX5	674248 TX5
Spanschroef Type 7	279810 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200