

Garant**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 55, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300930 40
GTIN	4045197285386
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Afkoppellengte A-maat	55 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	27 mm

Freesdoornlengte L_4	41 mm
Buiten- \varnothing D	70 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Span- \varnothing D_1	40 mm
Opname	SK 50 A = 55
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Speciale sleutel Voor doorn- \varnothing 40 mm	309840 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Meeneemring Voor doorn- \varnothing 40 mm	309870 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Freesaantrekbout Voor doorn- \varnothing 50 mm	309860 50

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50