

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting L: 25/22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272001 25/22
GTIN	4045197430502
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Levering:
Met onderlegplaat 1,5°.

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Koplengte L ₁	36 mm
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 2
Onderlegplaat 1,5°	272606 1,5
Functiebreedte L ₄	25 mm
Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 3
Totale lengte L	155 mm
Plaatafmeting	22 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Spanschroef Type 3	279810 3
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Schroef voor onderlegplaat Type 2	279824 2
Onderlegplaat voor klemdraaihouderER Hellingshoek 1,5 graden	272606 1,5
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500