

Garant
Draadsnijplatenet, maat 16, HB7010, Type: EL

Bestelgegevens

Bestelnummer	271900 EL
GTIN	4045197371492
Artikelklasse	21J

Omschrijving
Inhoud:

Volprofiel, metrisch 60°: Nr. 270720 maat 1; 1,25; 1,5; 2; 2,5; 3

Deelprofiel, metrisch 60°: Nr. 270745 maat 0,5-1,5; 1,75-3

Volprofiel, BSW 55°: Nr. 270805 maat 14; 11

Technische beschrijving

Bewerkingsrichting	links
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	M
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF
Draadsoort	G
Draadsoort	BSW
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSW-LH
Soort	HB7010

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Accessoires

Volprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 1,75 mm	270776 1,75
Volprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 2 mm	270720 2
Volprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 1,5 mm	270720 1,5
Deelprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 1,75-3 mm	270797 1,75-3
Volprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 2,5 mm	270720 2,5
Volprofielplaat 55° binnen links Aantal gangen / inch 11	270834 11
Volprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 1,25 mm	270720 1,25
Volprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 3 mm	270776 3
Volprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 1 mm	270720 1
Volprofielplaat 55° binnen links Aantal gangen / inch 14	270834 14
Volprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 1,5 mm	270776 1,5
Volprofielplaat 55° buiten links Aantal gangen / inch 11	270805 11
Deelprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 0,5-1,5 mm	270797 0,5-1,5
Volprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 2,5 mm	270776 2,5
Volprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 3 mm	270720 3
Deelprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 0,5-1,5 mm	270745 0,5-1,5
Volprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 1 mm	270776 1
Volprofielplaat 55° buiten links Aantal gangen / inch 14	270805 14
Volprofielplaat 60° binnen links Oplopend met 2 mm	270776 2
Deelprofielplaat 60° buiten links Oplopend met 1,75-3 mm	270745 1,75-3