


**Garant****eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 16/16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271992 16/16
GTIN	4045197654465
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

**Levering:**

**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte  $L_4$ : 16 mm

Koplengte  $L_1$ : 27 mm

Totale lengte L: 74 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 279810 2

Onderlegplaat 1,5°: 272610 1,5

Klemschroef voor onderlegplaat: 279824 1

**Technische beschrijving**

Functiebreedte $L_4$	16 mm
geschikt voor plaatafmeting	16 mm
Schachtgrootte	16 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1
Onderlegplaat 1,5°	272610 1,5
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
Totale lengte L	74 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef	272500
Schroef voor onderlegplaat	272540
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 Graden	272610 1,5
Spanschroef Type 2	279810 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500