

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, links, Afkoppellengte / plaatafmeting
L: 32/16mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	272142 32/16
GTIN	4045197431103
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroef	279810 5
Minimale voorboor-Ø D _{min}	17 mm
Middenverplaatsing L ₃	10,3 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D _s	20 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 5	279810 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200