

HOLEX®
Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 50 A = 100, Doorn-Ø d1: 16 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300980 16
GTIN	4045197145567
Artikelklasse	32A

Omschrijving
Uitvoering:

Conische schacht, verstelbare tap en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met Balluff-chip-boring.

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600; 308806, AB-spansleutels nr. 308810 – 308830, speciale sleutel nr. 309840.

Norm: DIN 6358

Opnamenorm: DIN 69871

Opnamenorm: ISO 7388-1

Vorm: A

Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 15000 min⁻¹

Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 6 µm

Buiten-Ø D: 32 mm

Freesdoornlengte L₃ met meeneemring: 17 mm

Freesdoornlengte L₄: 27 mm

Reserve-freesaantrekbout 309860: 16

Reserve-meeneemring 309870: 16

Geschikte speciale sleutel 309840: 16

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	17 mm
Reserve-meeneemring 309870	16
Reserve-freesaantrekbout 309860	16
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Geschikte speciale sleutel 309840	16
Buiten-Ø D	32 mm
Opname	SK 50 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	DIN 69871
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC

Accessoires

Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
Aantrekbout afgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7 afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 90° afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308830 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308810 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 50	308700 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Momentopzetstuk voor aantrekbouten volgens ISO 7388 Geschikt voor conus 50 SK	308812 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Aantrekbout 60° afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekbouten volgens DIN 69872 Geschikt voor conus 50 SK	308820 50
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50