

Garant**Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 300845 22 |
| GTIN | 4045197285157 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

| | |
|---|--------|
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 |
| Afkoppellengte A-maat | 100 mm |
| Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring | 19 mm |
| Reserve-meeneemring nr. 309870 | 22 |
| Freesdoornlengte L ₄ | 31 mm |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Doorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| Buiten-Ø D | 40 mm |
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 |
| Span-Ø D ₁ | 22 mm |
| Opname | SK 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6358 |
| Opnamenorm | ISO 7388-1 |
| Vorm | ADB |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Freesopsteekdoorn |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308615 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 22 mm | 309860 22 |
| Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40 | 308605 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308802 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308660 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308760 40 |
| AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40 | 308600 40 |
| Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308700 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40 | 308820 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308630 40 |

| | |
|--|------------|
| Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40 | 308740 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308795 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308620 40 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 22 mm | 309840 22 |
| Meeneemring Voor doorn-Ø 22 mm | 309870 22 |
| AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M | 308670 40M |
| Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308610 40 |
| Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308801 40 |
| Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm | 309840 40 |
| Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm | 309860 40 |
| Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308790 40 |
| Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308806 40 |
| Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308765 40 |
| AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40 | 308625 40 |
| Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40 | 308830 40 |
| Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm | 309870 40 |
| AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40 | 308640 40 |
| Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40 | 308650 40 |
| Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40 | 308785 40 |
| Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40 | 308635 40 |