

**Garant****Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, links, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 40/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272142 40/16
GTIN	4045197431110
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**

**Uitvoering:**  
**Met vaste hellingshoek.**  
**Met inwendige koeling.**

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroef	279810 5
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	20 mm
Middenverplaatsing $L_3$	11,5 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht- $\varnothing D_s$	20 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Inzetsoort	links
Producttype	Boorstang

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef Type 5	279810 5
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200