


**Garant**
**Draadsnijplatenet, maat 16, HB7010, Type: IL**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	271900 IL
GTIN	4045197371607
Artikelklasse	21J

**Omschrijving**
**Inhoud:**

Volprofiel, metrisch 60°: Nr. 270776 maat 1; 1,5; 1,75; 2; 2,5; 3

Deelprofiel, metrisch 60°: Nr. 270797 maat 0,5-1,5; 1,75-3

Volprofiel, BSW 55°: Nr. 270834 maat 14; 11

**Technische beschrijving**

Bewerkingsrichting	links
Snijmateriaal	HM
Draadsoort	M
Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF
Draadsoort	G
Draadsoort	BSW
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	G-LH
Draadsoort	BSW-LH
Soort	HB7010

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden