


Garant**eco-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 25/16 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	271992 25/16
GTIN	4045197654489
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.

Levering:

Met onderlegplaat 1,5°.

Opmerking:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 317900 – 319886.

Inwendige koeling: ja

Functiebreedte L_4 : 25 mm

Koplengte L_1 : 30 mm

Totale lengte L: 101,5 mm

Spanschroef voor draadsnijplaat: 279810 2

Onderlegplaat 1,5°: 272610 1,5

Klemschroef voor onderlegplaat: 279824 1

Technische beschrijving

geschikt voor plaatafmeting	16 mm
Onderlegplaat 1,5°	272610 1,5
Klemschroef voor onderlegplaat	279824 1

Spanschroef voor draadsnijplaat	279810 2
Functiebreedte L ₄	25 mm
Koplengte L ₁	30 mm
Schachtgrootte	25 mm
Totale lengte L	101,5 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat	272540
Spanschroef Type 2	279810 2
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef	272500
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Onderlegplaat voor klemdraaihouder Hellingshoek 1,5 Graden	272610 1,5