

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 A = 200, Doorn-Ø d₁: 27mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300910 27
GTIN	4045197285317
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Afkoppellengte A-maat	200 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27

Freesdoornlengte L_4	33 mm
Buiten- \emptyset D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span- \emptyset D_1	27 mm
Opname	SK 40 A = 200
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 5 \mu\text{m}$
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Freesaantrekbout Voor doorn- \emptyset 40 mm	309860 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
	308801 40

Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 40	308600 40