

Garant
Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	300845 27
GTIN	4045197285164
Artikelklasse	31A

Omschrijving
Uitvoering:

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

GARANT – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₄	33 mm
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	21 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	27

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
AantrekboutMori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
	308802 40

Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 40

308700 40

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40

308820 40

Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40

308740 40

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308610 40

Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 40

308600 40

Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40

308806 40

Aantrekbout Vorm B Geschikt voor conus 40

308640 40

Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40

308630 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm

309840 27

Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40

308785 40

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40

308765 40

Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm

309870 40

Aantrekbout, 18CrNiMo7 Vorm A Geschikt voor conus 40

308605 40

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40

308650 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308660 40

Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm

309840 40

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40

308830 40

Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40

308635 40