

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 60/11mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272111 60/11
GTIN	4045197584175
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.
Met inwendige koeling.

Technische beschrijving

Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroef	279810 4
Middenverplaatsing L ₃	7,3 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	13 mm
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D _s	10 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Spanschroef Type 4	279810 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500