

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting L: 16/16mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 272002 16/16  |
| GTIN          | 4045197430519 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Omschrijving**

**Levering:**  
**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Technische beschrijving**

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Spanschroef voor draadsnijplaat | 279810 2        |
| Klemschroef voor onderlegplaat  | 279824 1        |
| Onderlegplaat 1,5°              | 272610 1,5      |
| Functiebreedte L <sub>4</sub>   | 16 mm           |
| Schachtgrootte                  | 16 mm           |
| Koplengte L <sub>1</sub>        | 20 mm           |
| Totale lengte L                 | 97 mm           |
| Plaatafmeting                   | 16 mm           |
| Inzetsoort                      | links           |
| Inwendige koeling               | nee             |
| Producttype                     | Klemdraaihouder |

**Accessoires**

|  |             |
|--|-------------|
| Onderlegplaat voor klemdraaihouder en boorstangenEL/IR<br>Hellingshoek 1,5 graden                      | 272610 1,5  |
| Spanschroef  | 272500      |
| Spanschroef Type 2   | 279810 2    |
| Schroef voor onderlegplaat Type 1  | 279824 1    |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10   | 674248 TX10 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor<br>verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |