

**Garant****Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 40 A = 130, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300885 27
GTIN	4045197285218
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

**GARANT** – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

**Toepassing:**

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

**Levering:**

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	21 mm
Afkoppellengte A-maat	130 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	33 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27

Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Buiten-Ø D	48 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	SK 40 A = 130
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 40	308605 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308630 40
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 40	308740 40
Speciale aantrekbout zonder binnendraad afgedicht Geschikt voor conus 40	308700 40
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 40	308830 40
Aantrekbout vorm A Geschikt voor conus 40	308600 40
Aantrekbout Mori-Seiki, afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308625 40
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 40	308640 40
Aantrekbout Hurco 45° met 4 mm boring en passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308801 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 40	308785 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308790 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 40	308610 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308765 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308660 40
Aantrekbout Hurco 90° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308806 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308620 40
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 40	308760 40
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 40	308820 40
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 40	308635 40
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 40	308795 40
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
AantrekboutMazak, vorm A Geschikt voor conus 40M	308670 40M
Aantrekbout Hurco 45° met passingafgedicht Geschikt voor conus 40	308802 40
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308650 40
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 40	308615 40