

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 0,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 32/11mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 272091 32/11 |
| GTIN | 4045197645470 |
| Artikelklasse | 21W |

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Wisselplaatschroef | 279810 4 |
| Middenverplaatsing L ₃ | 8,9 mm |
| Minimale voorboor-Ø D _{min} | 16 mm |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Inwendige koeling | nee |
| Schacht-Ø D _s | 16 mm |
| Hellingshoek | 0,5 graden |
| Inzetsoort | rechts |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Spanschroef Type 4 | 279810 4 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8 | 674248 TX8 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |