

**Garant****Boorstang, rechts, Afkoppellengte / plaatafmeting L: 60/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272171 60/16
GTIN	4045197430717
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**

**Levering:**  
**Met onderlegplaat 1,5°.**

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	29 mm
Plaatafmeting	16 mm
Wisselplaatschroef	279810 2
Middenverplaatsing $L_3$	16,3 mm
Totale lengte L	250 mm
Inwendige koeling	ja
Onderlegplaat 1,5°	272620 1,5
Onderlegplaatschroef	279824 1
Schacht- $\varnothing D_s$	32 mm
Halsbreedte $L_4$	25 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef Type 2	279810 2
Schroef voor onderlegplaat Type 1	279824 1
Spanschroef	272500
Onderlegplaat voor boorstangen Hellingshoek 1,5 graden	272620 1,5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500