

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 1,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 32/16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272111 32/16
GTIN	4045197430618
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:****Met vaste hellingshoek.****Met inwendige koeling.****Toepassing:**

Voor grove schroefdraden M20×2,5; M22×2,5 en M24×3.

Technische beschrijving

Wisselplaatschroef	279810 5
Plaatafmeting	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	17 mm
Middenverplaatsing L_3	10,3 mm
Totale lengte L	180 mm
Inwendige koeling	ja
Schacht-Ø D_s	20 mm
Hellingshoek	1,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Spanschroef Type 5	279810 5
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200