

**Garant****Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB, SK 50 A = 160, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300990 32
GTIN	4045197285522
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/Rfid-chip-boring.

**GARANT** – Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

**Toepassing:**

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

**Levering:**

inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	24 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	38 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	32 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Buiten-Ø D	58 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Span-Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Opname	SK 50 A = 160
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm	309870 32
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32