

Garant**Boorstang met vaste hellingshoek 2,5°, rechts, Afkoppellengte /
plaatafmeting L: 12/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	272101 12/6
GTIN	4045197463289
Artikelklasse	21W

Omschrijving

Uitvoering:
Met vaste hellingshoek.

Technische beschrijving

Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	6,35 mm
Wisselplaatschroef	279810 6
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	100 mm
Inwendige koeling	nee
Schacht- $\varnothing D_s$	12 mm
Hellingshoek	2,5 graden
Inzetsoort	rechts
Producttype	Boorstang

Accessoires

Spanschroef Type 6	279810 6
--------------------	----------

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm

659957 200